

# KERN KFS-TM



Professionele afleesinrichting met drie schermen en ijkgoedkeuring [M]



## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	260×150×65 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	250×160×65 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Wandhouder	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	21
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
PLU - totaal	100
Totale geheugenfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging

## Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
---------------------------------	--------------------------------

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu	6 V, 1.2 Ah
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Afleeseenheden

## Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Linearisatie in punten	4
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	60.000
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	3.000

## Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III

## Scherm

Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm cijferhoogte	16,5 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

# KERN KFS-TM



Professionele afleesinrichting met drie schermen en ijkgoedkeuring [M]

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h
---	------

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending


Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	325×190×225 mm
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2,8 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage   on request
--	--------------------------

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

