

KERN KIB-TM

KERN

Praktische flip/flop-afliseenheid voor optimale bedienbaarheid



Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen afléesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	260×115×70 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Wandhouder	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
Tijdweergave	✓
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen

Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
---	---------

Interfaces	RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory) IJkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
------------	---

Bescherming IP - scherm	IP65
-------------------------	------

Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 25, 50, 100
---------------------------------	------------------------

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
--	-------------------------------------

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Afliseenheden

Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Linearisatie in punten	3
Eenheden	kg g lb oz PCS tJ HJ
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	60.000
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	6.000
Deelstappen	1, 2, 5, 10, n

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III

Scherm

Scherm type	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	110×35 mm

KERN KIB-TM



Praktische flip/flop-afleeseenheid voor optimale bedienbaarheid

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	6 V; 1.3 Ah
Accu oplaadtijd	3 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	26 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	43 h
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×370×140 mm
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

