


# KERN KIP 1500V20SM

Weegbrug

# KERN



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Weegbruggen
Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	500 g
Weegbereik [Max]	1500 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	2,5 kg
Minimumgewicht [Min]	10 kg
Reproducibilidad	0,5 kg
Linearisatie	± 1,5 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-1500 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M2)
Weegcel type	vernikkeld staal IP67 met siliconen coating + opgeplakte plaat
Weegcel verbinding	6-draads
Approval	
CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	0,5 kg

## Schermb

Schermb type	LCD
Schermb cijferhoogte	25 mm
Schermb achtergrondverlichting	✓
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1000×1000×108 mm
Afmetingen (B×D×H)	1200×1000×108 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afreesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	IP67
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

## Stroomvoorziening

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie

# KERN KIP 1500V20SM



Weegbrug

Afmetingen verpakking (B×D×H)	1050×1050×260 mm
Nettogewicht ca.	130 kg
Brutogewicht ca.	150 kg
Verzendgewicht	150 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD

