

KERN KXC-TM

Afficheur en inox avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP68 et pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces, avec homologation en option



Écran	
Écran type	LCD
Écran type	LCD avec rétroéclairage
Écran taille	160×60 mm
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	48 mm

Forme de construction	
Dimensions afficheur (L×P×H)	232×150×80 mm
Matériau boîtier de l'écran	inox
Support mural	✓

Fonctions	
Nombre de touches pour l'utilisation	7
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	off
	5 min
	2 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec

Indication de capacité	✓
Fonction PreTare	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Détermination de pourcentage	✓
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique

Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Niveau de formule / de sommation	Sum A
Fonction de mémoire de somme	✓
Mémoire alibi	mémoire interne en option

Mémoire alibi - nombre d'emplacements de mémoire	250.000
	RS-232 (en option, factory)
	Bluetooth (en option, factory)
Interfaces	Ethernet (en option, factory)
	WiFi (en option, factory)

Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Afficheur
Famille de produits	KXC

Système de mesure	
Évaluation de la conformité possible	✓
Nombre de portée	2
Résolution du terminal (non étalonnable)	30.000
Résolution du terminal (étalonnable)	6.000
Linéarisation en points	3
Unité pré-réglée	kg
Unités de mesure	kg g lb ffa PCS %
Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)	kg g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe

Homologation	
Sigle CE	✓
Approbation de modèle pour évaluation de la conformité	✓
Classe de précision	III
Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓

KERN KXC-TM

KERN

Afficheur en inox avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP68 et pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces, avec homologation en option

	Mémoire alibi (en option, factory) analogique (0 - 10 V) (en option, factory) analogique (4 - 20 mA) (en option, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory) USB-Device (en option, factory)
--	---

Protection IP - dispositif complet	IP68
Protection IP - écran	IP68

Comptage

Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Quantité de référence	5, 10, 20, 50, n (tout nombre de pièces)

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	110 V - 240 V AC
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Batterie en option	Batterie en option (factory)
Batterie temps de chargement	8 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	20 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	48 h
Pile	pas de pile
Type de pile/accu	Li-Ion

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	325×245×205 mm
Poids net	2,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,6 kg
Poids brut env.	3,2 kg

Poids d'expédition	3,3 kg
--------------------	--------

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation [auf Anfrage](#) | [on request](#)

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY

