

KERN LB 300-2

KERN

Precisieschuifmaat voor de inbouw in machines en installaties met gegevensinterface RS-232 C



Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×60×55 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-150
---------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Lengtemeting
Productgroep	Metrische lengtemeting

Meetsysteem

Afreesbaarheid lengte [d]	0,01 mm
Meetbereik lengte [Max]	300 mm
Tolerantie (% van [Max])	3%

Scherm

Scherm cijferhoogte	8 mm
---------------------	------

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	440×42×30 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	440×42×30 mm
Materiaal behuizing	metaal

Functies

Lengtemeting - nulstelling	✓
----------------------------	---

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	3 V CR2032

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C