

KERN MWS 300K-1LM



Weegschaal voor lage brancards, voor het makkelijk oprijden van de weegschaal – met ijk- en medische goedkeuring



Talen voor gebruikersinterfaces

Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	210×110×50 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1500×860×68 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1500×860×68 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1500×860×68 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	800×1200 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Wandhouder	✓
Kabellengte	1,8 m
Afleesinrichting kabellengte	2 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	20
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 4 min 5 min 2 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	FOB-A08
Accu oplaadtijd	14 h

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Rolstoelweegschalen

Meetsysteem

Afleesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	300 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg
Minimumgewicht [Min]	2 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linearisatie	± 0,1 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,1 kg
Goedkeuring volgens 93/42/EEG (med.)	✓

Scherm

Scherm cijferhoogte 25 mm

KERN MWS 300K-1LM



Weegschaal voor lage brancards, voor het makkelijk oprijden van de weegschaal – met ijk- en medische goedkeuring

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	45 h
Batterij	6×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	50 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1650×1008×123 mm
Nettogewicht ca.	42 kg
Brutogewicht ca.	55 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-129
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

