


KERN NIB 600K-2

KERN

Compacte en robuuste portaalweegschaal - uiterst mobiel dankzij greep, wielen en lichte constructie



Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1000×1000×40 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1000×1000×80 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	800×800 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	gelegeerd staal
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afreesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

Functies

Aantal toetsen voor bediening	6
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP67
Bescherming IP - plateau	IP67

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	60 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
---------------------------------	-----

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Vloerweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	200 g
Weegbereik [Max]	600 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Reproducibilidad	0,2 kg
Linearisatie	± 0,6 kg
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 kg (M1)
Weegcel type	aluminium met siliconen coating

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	25 mm
---------------------	-------

Ontwerp

Afmetingen afreesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
-------------------------------------	---------------

KERN NIB 600K-2



Compacte en robuuste portaalweegschaal - uiterst mobiel dankzij greep, wielen en lichte constructie

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1135×1050×200 mm
Nettogewicht ca.	40 kg
Brutogewicht ca.	65 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

