

KERN OAB 10LN

KERN

L'auxiliaire idéal pour débiter dans l'analyse de vos solutions optiquement actives en laboratoire

Poids d'expédition

11,1 kg

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Polarimètre
Groupe de produit	Polarimètres manuels

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	500×130×330 mm
--------------------	----------------

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	100 - 240 V
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	AUS UK US CH

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	675×400×205 mm
Poids net env.	3,6 kg
Poids brut env.	4,8 kg