

KERN OBB-A 1516



100W Ampoule HBO pour unité de fluorescence de la série OCM 165



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Unité de fluorescence

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	20 V
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation de table (séparable)
Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	AUS UK US CH

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	410×390×310 mm
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	9 kg

Piktogramme

STANDARD

