

# KERN ODC 851



Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image




## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	225×170×90 mm
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Microscopes
Groupe de produit	Caméras microscopes

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	92×68×68 mm
Longueur de câble HDMI	2000 mm
Caméra type	HDMI Mikroskopkamera - C-Mount
Caméra résolution	2 MP
Caméra type de capteur	CMOS
Caméra taille de capteur	1/2"
Caméra profondeur de couleur	Couleur
Caméra framerate	60 fps
Caméra types de fixation	C-Mount filetage

## Fonctions

Mémoire - taille totale	32 GB
Interfaces	USB 2.0 HDMI SD
Systèmes d'exploitation supportés	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10

## Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH