

KERN ODC 851



De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen, documentatie, archivering en beeldbewerking




Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	225x170x90 mm
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopen
Productgroep	Microscoopcamera's

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	92x68x68 mm
Kabellengte HDMI	2000 mm
Camera type	HDMI Mikroskoopcamera - C-Mount
Camera resoluti	2 MP
Camera sensortype	CMOS
Camera sensorformaat	1/2"
Camera kleurdiepte	Kleur
Camera framerate	60 fps
Camera typen bevestiging	C-Mount schroefdraad

Functies

Geheugen - totale grootte	32 GB
Interfaces	USB 2.0 HDMI SD
Ondersteunde besturingssystemen	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH