

KERN ODC 852



Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 225×170×90 mm |
| Poids net env. | 1,00 kg |
| Poids brut env. | 1,8 kg |
| Poids d'expédition | 1,6425 kg |

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

| | |
|----------------------|---------------------|
| Marque | Optics |
| Catégorie de produit | Microscopes |
| Groupe de produit | Caméras microscopes |

Homologation

| | |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

Forme de construction

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions (L×P×H) | 92×68×68 mm |
| Longueur de câble HDMI | 2000 mm |
| Caméra type | HDMI Mikroskopkamera (AF) - C-Mount |
| Caméra résolution | 5 MP |
| Caméra type de capteur | Sony CMOS |
| Caméra taille de capteur | 1/1,8" |
| Caméra profondeur de couleur | Couleur |
| Caméra framerate | 25 - 60 fps |
| Caméra types de fixation | C-Mount filetage |

Fonctions

| | |
|-----------------------------------|--|
| Mémoire - taille totale | 16 GB |
| Interfaces | WiFi de série USB 2.0 HDMI SD |
| Systèmes d'exploitation supportés | Win XP Win 7 Win 8 Win 10 Android iOS |

Alimentation en énergie

| | |
|--|---------------------------------|
| Bloc d'alimentation fourni | Unité d'alimentation électrique |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option | EURO AUS UK US CH |