

# KERN ORA 1RE

# KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied: voor ervaren gebruikers



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

## Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	20 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	20 °C
Geschikte kalibratievloeistof schaalen	0 % (gedestilleerd water) Refractive index
Meetbereiken	1,333 nD - 1,405 nD 1,405 nD - 1,468 nD 1,468 nD - 1,517 nD
Aflesbaarheden [d]	0,005 nD 0,005 nD 0,005 nD

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	200×40×40 mm
--------------------	--------------

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×200×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	215×190×55 mm
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
--	---------