

# KERN ORA 1UA

# KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied:  
industrie/automobiel

## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

## Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Geschikte kalibratievloeistof schaalen	0 % (gedestilleerd water) Urea
Meetbereiken	0 % - 40 %
Afreesbaarheden [d]	0,2 %

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	160×40×40 mm
--------------------	--------------

## Functies

Automatische temperatuurcompensatie	✓
--	---

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,305 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
--	---------