

# KERN ORA 1WA

# KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied: wijn



## Diensten

Artikelnummer voor  
fabriekskalibratie 961-290

## Piktogramme

## STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

## Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
schaalen	Brix Oechsle KMW (Babo)
Meetbereiken	0 % - 32 % Oe - 140 °Oe 0 °KMW - 25 °KMW
Aflesbaarheden [d]	0,2 % 1 °Oe 0,25 °KMW

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	178×40×40 mm
--------------------	--------------

## Functies

Automatische temperatuurcompensatie	✓
--	---

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,31 kg