

# KERN ORA 3HA

# KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied:  
honing



## Diensten

Artikelnummer voor  
fabriekskalibratie 961-290

## Piktogramme

## STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

## Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Kalibratieblok nodig	✓
Geschikte kalibratievloeistof	78,8 % (kruidnagelolie)
schaalen	Brix Baumé Water content
Meetbereiken	58 % - 92 % 38 °Bé - 43 °Bé 12 % - 27 %
Af leesbaarheden [d]	0,5 % 0,5 °Bé 1 %

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	160×40×40 mm
--------------------	--------------

## Functies

Automatische temperatuurcompensatie	✓
-------------------------------------	---

## Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,305 kg