

KERN ORA 4FA

KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied:
industrie/automobiel



Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-290

Piktogramme

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-----------------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Refractometers |
| Productgroep | Analoge refractometer |

Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Meettemperatuur [Min] (°C) | 10 °C |
| Meettemperatuur [Max] (°C) | 30 °C |
| Geschikte kalibratievloeistof schaalen | 0 % (gedestilleerd water) EG PG CW BF |
| Meetbereiken | -50 °C - 0 °C -50 °C - 0 °C -40 °C - 0 °C 1,10 kg/l - 1,40 kg/l |
| Aflesbaarheden [d] | 1 °C 1 °C 5 °C 0,01 kg/ l |

Ontwerp

| | |
|--------------------|--------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 160×40×40 mm |
|--------------------|--------------|

Functies

| | |
|--|---|
| Automatische temperatuurcompensatie | ✓ |
|--|---|

Verpakking & verzending

| | |
|--|--------------|
| Aflesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 215×94×65 mm |
| Afmetingen transportcontainer (B×D×H) | 205×75×55 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,30 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,35 kg |
| Verzendgewicht | 0,305 kg |