

KERN ORA 4RR

KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied: voor ervaren gebruikers



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	20 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	20 °C
Kalibratieblok nodig	✓
Geschikte kalibratievloeistof	78,8 % (kruidnagelolie)
schaalen	Refractive index
Meetbereiken	1,440 nD - 1,520 nD
Af leesbaarheden [d]	0,001 nD

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	137×40×40 mm
--------------------	--------------

Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
---------------------------------------	---------