

KERN ORA 4UA

KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied:
industrie/automobiel



Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-290

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Geschikte kalibratievloeistof schaalen	0 % (gedestilleerd water) EG PG CW BF Urea
Meetbereiken	-50 °C - 0 °C -50 °C - 0 °C -40 °C - 0 °C 1,10 kg/l - 1,40 kg/l 30 % - 35 %
Afreesbaarheden [d]	1 °C 1 °C 5 °C 0,01 kg/ l 0,2 %

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	160×40×40 mm
--------------------	--------------

Functies

Automatische temperatuurcompensatie	✓
--	---

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,305 kg