

# KERN ORA 4UB

# KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied:  
industrie/automobiel

## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

## Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	20 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	20 °C
Geschikte kalibratievloeistof schaalen	0 % (gedestilleerd water) EG PG CW BF Urea
Meetbereiken	-50 °C - 0 °C -50 °C - 0 °C -40 °C - 0 °C 1,10 kg/l - 1,40 kg/l 30 % - 35 %
Af leesbaarheden [d]	1 °C 1 °C 5 °C 0,01 kg/ l 0,2 %

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	160×40×40 mm
--------------------	--------------

## Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,305 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
--	---------