

# KERN ORA 6HA

# KERN

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie, Domaine d'application : Miel

## Piktogramme

### STANDARD



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Réfractomètres
Groupe de produit	Réfractomètres analogiques

## Système de mesure

Température de mesure [Min] (°C)	10 °C
Température de mesure [Max] (°C)	30 °C
Bloc d'étalonnage nécessite	✓
Liquide d'étalonnage adapté	19,6 % (huile de clou de girofle)
Graduations	Water content
Plage de mesures	12 % - 30 %
Lectures [d]	0,1 %

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	168×40×40 mm
--------------------	--------------

## Fonctions

Compensation de température automatique	✓
---	---

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	215×94×65 mm
Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	205×75×55 mm
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,305 kg