

KERN ORA 6HA

KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied:
honing

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Kalibratieblok nodig	✓
Geschikte kalibratievloeistof	19,6 % (kruidnagelolie)
schaalen	Water content
Meetbereiken	12 % - 30 %
Aflesbaarheden [d]	0,1 %

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	168×40×40 mm
--------------------	--------------

Functies

Automatische temperatuurcompensatie	✓
-------------------------------------	---

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,305 kg