

KERN ORA 80BE



Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied: voor ervaren gebruikers



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	20 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	20 °C
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
schaalen	Brix
Meetbereiken	0 % - 50 % 50 % - 80 %
Afreesbaarheden [d]	0,5 % 0,5 %

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	180×40×40 mm
--------------------	--------------

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×200×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	215×190×55 mm
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,85 kg
Verzendgewicht	0,81 kg

Piktogramme

STANDARD

