

KERN ORA 90BE

KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied: voor ervaren gebruikers



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	20 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	20 °C
Geschikte kalibratievloeistof schaalen	0 % (gedestilleerd water) Brix
Meetbereiken	0 % - 42 % 42 % - 71 % 71 % - 90 %
Aflesbaarheden [d]	0,2 % 0,2 % 0,2 %

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	200×40×40 mm
--------------------	--------------

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×200×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	215×190×55 mm
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,01 kg