

KERN ORF 2UM

KERN

Digitale meting van de brekingsindex voor uiteenlopende toepassingen in laboratorium en industrie ► PREMIUM-refractometer, Toepassingsgebied: industrie/automobiel



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Digitale refractometer

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	5 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	40 °C
Geschikte kalibratievloeistof schaalen	0 % (gedestilleerd water) EG PG CW BF
Meetbereiken	-50 °C - 0 °C -50 °C - 0 °C -40 °C - 0 °C 1,00 kg/l - 1,50 kg/l
Afleesbaarheden [d]	0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,01 kg/l
Nauwkeurigheidsgraad	0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,01 kg/l

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	145×67×40 mm
--------------------	--------------

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	90 sec
Automatische temperatuurcompensatie	✓
Bescherming IP - complete unit	IP65

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	2×1.5 V AAA

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	235×200×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	215×190×55 mm
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	0,65 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
--	---------

Piktogramme

STANDARD

