

# KERN ORF 2WM

# KERN

Digitale meting van de brekingsindex voor uiteenlopende toepassingen in laboratorium en industrie ► PREMIUM-refractometer, Toepassingsgebied: wijn



Batterij 2×1.5 V AAA

## Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	235×200×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	215×190×55 mm
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	0,65 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
---------------------------------------	---------

## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Digitale refractometer

## Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	5 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	40 °C
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)

schaalen Oechsle KMW (Babo)  
Mass SW Vol AP

Meetbereiken	0 °Oe - 150 °Oe 0 °KMW - 25 °KMW 0 % - 35 % 0 % - 22 %
--------------	--

Afreesbaarheden [d] 1 °Oe 0,1 °KMW 0,1 %  
0,1 %

Nauwkeurigheidsgraad 1 °Oe 0,2 °KMW 0,2 %  
0,2 %

## Approval

CE-teken ✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H) 145×67×40 mm

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/  
accu bedrijf 90 sec

Automatische  
temperatuurcompensatie ✓

Bescherming IP - complete unit IP65

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in  
voedingseenheid Batterij