

KERN ORF 3SM

KERN

Digitale meting van de brekingsindex voor uiteenlopende toepassingen in laboratorium en industrie ► PREMIUM-refractometer, Toepassingsgebied: zout



Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	235×200×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	215×190×55 mm
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
---------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Digitale refractometer

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	5 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	40 °C
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
schaalen	Refractive index Brix Salt (NaCl)
Meetbereiken	1,3330 nD - 1,4100 nD 0 % - 45 % 0 % - 28 %
Afreesbaarheden [d]	0,0001 nD 0,1 % 0,1 %
Nauwkeurigheidsgraad	0,0003 nD 0,2 % 0,2 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	145×67×40 mm
--------------------	--------------

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	90 sec
Automatische temperatuurcompensatie	✓
Bescherming IP - complete unit	IP65

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	2×1.5 V AAA