



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Blikveld [Max]      | 32,8 mm              |
| Draaimomentregeling | ✓                    |
| Focusmechanisme     | grove scherpstelling |
| Monsterhoogte [Max] | 130 mm               |

## Verlichting

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Verlichting         | 4,5W LED (reflected) |
| Verlichting dimbaar | Opvallend licht      |
| Verlichtingssterkte | Opvallend licht      |

## Stroomvoorziening

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 100 - 240 V                |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 100 - 240 V                |
| Plug-in voedingseenheid type   | Ingebouwde voedingseenheid |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid                                       | Voedingseenheid            |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | UK                         |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 700x520x350 mm |
| Nettogewicht ca.              | 17 kg          |
| Brutogewicht ca.              | 20 kg          |

## Piktogramme

## Categorie

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Merk             | Optics            |
| Productcategorie | Microscopen       |
| Productgroep     | Stereomicroscopen |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Ontwerp

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Optisch systeem              | Greenough    |
| Tubus type                   | Binoculaire  |
| Hoek van de tubus            | 45°          |
| Tubus 360° rotatie           | ✓            |
| Contrastmethode              | Helderveld   |
| Dioptrische aanpassing [Min] | -6           |
| Dioptrische aanpassing [Max] | 6            |
| Dioptrische aanpassing       | beide zijden |
| Interpupilaire afstand [Min] | 52 mm        |
| Interpupilaire afstand [Max] | 76 mm        |

## Oculair

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Oculair veldbreedte    | HSWF           |
| Oculair vergroting     | 10 x           |
| Oculair diameter       | 30 mm          |
| Oculair gezichtsveld   | 23 mm          |
| Gezichtspunt           | High Eye Point |
| Objectieven vergroting | 0,7 x - 4,5 x  |

## Focus

|            |       |
|------------|-------|
| Zoom [Min] | 0,7 x |
| Zoom [Max] | 4,5 x |