

# KERN OZP 558C832

# KERN

Eersteklas optiek en krachtige verlichting, in combinatie hoge flexibiliteit en digitaal gereedschap



Oculair vergroting	10 x
Oculair diameter	30 mm
Oculair gezichtsveld	23 mm

## Focus

Zoom [Min]	0,6 x
Zoom [Max]	5,5 x
Blikveld [Max]	38,3 mm
Draaimomentregeling	✓
Focusmechanisme	grove scherpstelling
Monsterhoogte [Max]	110 mm

## Verlichting

Verlichting dimbaar	Opvallend licht + Doorverlichting, afzonderlijk
Verlichtingssterkte	Opvallend licht Doorverlichting

## Functies

Interfaces	USB 3.0
Ondersteunde besturingssystemen	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 - 220 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 - 220 V
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	590x440x390 mm
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	20,2 kg

## Piktogramme

## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopen
Productgroep	Stereomicroscopen

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Trinoculair
Hoek van de tubus	35°
Tubus 360° rotatie	✓
Contrastmethode	Helderveld Donkerveld (optioneel)
Straalpadverdeling	100:0
Dioptrische aanpassing [Min]	-6
Dioptrische aanpassing [Max]	6
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm
Camera type	USB3 Mikroskopcamera - C-Mount
Camera resolutie	5,1 MP
Camera sensortype	CMOS
Camera sensorformaat	1/2,5"
Camera kleurdiepte	Kleur
Camera framerate	14,2 - 101,2 fps
Camera typen bevestiging	C-Mount schroefdraad

## Oculair

Oculair veldbreedte	HSWF
---------------------	------