


KERN PFB 2000-2

KERN

Snelle precisieweegschaal met comfortabele bediening en ijkgoedkeuring



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschalen
Productgroep	Precisieweegschalen

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	0,01 g
Af leesbaarheid karaat [d] (ct)	0,05 ct
Weegbereik [Max]	2000 g
Weegbereik [Max] (ct)	10000 ct
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,05 g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	40 g
Reproducibilidad	0,02 g
Linearisatie	± 0,05 g
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Resolutie	200.000

Eenheden	g t dwt tl (Tw) tl (HK) ozt ct mo lb N oz tl (Cn) bat dot
----------	---

Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	2 kg (F1)
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	15 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	210×315×90 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	132×1125×65 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	140×135×80 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	120 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal windbescherming	kunststof
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min
Capaciteitsaanduiding	✓
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)

Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele)
------------	---

Bescherming IP - meetcel	IP65
--------------------------	------

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	20 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	200 mg
Mogelijke referentiewaarden	10, 20, 50, 100, 200
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	100.000

KERN PFB 2000-2



Snelle precisieweegschaal met comfortabele bediening en ijkgoedkeuring

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO UK US CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO UK US CH

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 15 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 30 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 375×280×275 mm

Nettogewicht ca. 1,6 kg

Brutogewicht ca. 2,4 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-127

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

