

# KERN PLJ 6200-2A

# KERN

Precisieweegschalenserie met enorme weegbereiken; ideaal voor zware tarrabakken of grote monsters



## Categorie

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Merk             | KERN                    |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschalen |
| Productgroep     | Precisieweegschalen     |

## Meetsysteem

|   |   |
|---|---|
| Af leesbaarheid [d]                                   | 0,01 g  |
| Weegbereik [Max]                                      | 6200 g  |
| Weegbereik [Max] (ct)                                 | 31000 ct  |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max]                  | 0,05 g  |
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)                     | 20 g  |
| Reproducibilidad                                      | 0,01 g  |
| Linearisatie  | ± 0,05 g  |
| Weegsysteem   | Force compensation  |
| Resolutie   | 620.000   |
| Tarrabereik   | 6200 g  |
| Eenheden  | g mg gn dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz |
| Vooraf ingestelde eenheid                             | g   |
| Inslingertijd   | 3 s   |
| Opwarmtijd  | 4 h   |
| Justermogelijkheden                                   | Justering met intern gewicht (automatisch)                      |
| Automatisch afstelmechanisme - Temperatuurschommeling | 1,2 °C  |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Scherm

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Scherm cijferhoogte             | 15 mm     |
| Scherm achtergrondverlichting   | ✓         |
| Scherm grootte                  | 132×38 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Engels    |

## Ontwerp

|  |                |
|--|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)           | 210×340×120 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 210×340×120 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø)           | 160 mm         |
| Materiaal behuizing                    | kunststof      |
| Materiaal weegoppervlak                | edelstaal      |
| Materiaal plateau                      | Edelstaal      |
| Stelschroeven verstelbaar              | ✓              |

## Functies

|  |  |
|--|--|
| Aantal toetsen voor bediening                              | 6  |
| Capaciteitsaanduiding                                      | ✓  |
| Tijdweergave   | ✓  |
| PreTare-functie  | ✓  |
| Tarreefunctie  | handmatig (meerdere keren)   |
| Dichtheidsbepaling   | ✓  |
| Percentage bepalen   | ✓  |
| Telfunctie   | ✓  |
| Tolerantie wegen   | ✓  |
| Tolerantie wegen - signaal type                            | akoestisch visueel   |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓  |
| Standby-functie  | ✓  |
| Recept/samenstellingsniveau                                | Rez B (Netto-totaal, geheugen met duidelijke tekstaanduidingen + setpoint, ook voor afdrucken) |
| Recepteren - aantal vermeldingen in de database            | 99   |
| Recepteren - aantal ingrediënten per databankvermelding    | 20   |
| Wegingen onder het weegplateau                             | Oogje (bij de levering inbegrepen)   |
| Interfaces   | RS-232 standaard   |
| Tellen   |  |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks   | 10 mg  |

# KERN PLJ 6200-2A



Precisieweegschalenserie met enorme weegbereiken; ideaal voor zware tarbakken of grote monsters

|   |   |
|---|---|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 100 mg  |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar  | ✓   |
| Mogelijke referentiehoeveelheid   | 10, 25, 50, 100, n (willekeurig aantal stukken) |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)  | 620.000   |

## Stroomvoorziening

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 24 V 1 A                  |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter            |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid                                       | Voedingseenheid           |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO AUS UK US CH         |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO UK US CH             |

## Milieuomstandigheden

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %  |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 15 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 520×360×415 mm |
| Nettogewicht ca.              | 5,0 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 8 kg           |

## Diensten

|   |         |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie         | 963-104 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

