

KERN PNS 12000-1



De nieuwe standaard met het robuuste stemvork-meetsysteem



Scherm

Scherm cijferhoogte	16,5 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	109×27 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	196×293×89 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	190×190×89 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	190×190 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Capaciteitsaanduiding	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 30, 50, 100
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	120.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5,95 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschalen
Productgroep	Precisieweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	0,1 g
Afreesbaarheid karaat [d] (ct)	1 ct
Weegbereik [Max]	12000 g
Weegbereik [Max] (ct)	60000 ct
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Reproducibilidad	0,1 g
Linearisatie	± 0,2 g
Weegsysteem	Stemvork
Resolutie	120.000
Tarrabereik	12000 g
Eenheden	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) mo lb oz tol
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	12 kg (F1)
Mogelijke aanpassingspunten	12 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

KERN PNS 12000-1



De nieuwe standaard met het robuuste stemvork-meetsysteem

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO AUS UK US CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO AUS UK US CH

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 5 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 325×410×210 mm

Nettogewicht ca. 2,8 kg

Brutogewicht ca. 3,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

