

KERN PWS 8000-1



Hogeresolutie-precisieweegschaal van edelstaal met IP-bescherming



| Categorie | |
|------------------|-------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschalen |
| Productgroep | Precisieweegschalen |

| Meetsysteem | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Af leesbaarheid [d] | 0,1 g |
| Weegbereik [Max] | 8200 g |
| Aantal weegbereiken | 1 |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,3 g |
| Reproducibilidad | 0,1 g |
| Linearisatie | ± 0,1 g |
| Weegsysteem | Stemvork |
| Resolutie | 82.000 |
| Tarrabereik | 3200 g |
| Eenheden | kg g ct |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 2 kg (F1); 5 kg (F1) |

| Approval | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |

| Scherm | |
|---------------------------------|------------------|
| Scherm cijferhoogte | 16,5 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 109×27 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

| Ontwerp | |
|--|---------------|
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 310×208×87 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 190×190 mm |
| Materiaal behuizing | edelstaal |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | Edelstaal |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

| Functies | |
|---|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 9 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min |
| Capaciteitsaanduiding | ✓ |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Wegingen onder het weegplateau | Oogje (optionele) |
| Interfaces | RS-232 standaard |
| Bescherming IP - complete unit | IP65 |

| Tellen | |
|---|----------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 100 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 g |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 30, 100 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 82.000 |

| Stroomvoorziening | |
|--|---------------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5,95 V, 1 A |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO AUS UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US CH |
| Batterij | 4×1.5 V AA |

KERN PWS 8000-1



Hogeresolutie-precisieweegschaal van edelstaal met IP-bescherming

| | |
|---|-------|
| Batterij oplaadtijd | 200 h |
| Batterij bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 32 h |
| Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 200 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 30 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 325×405×230 mm |
| Nettogewicht ca. | 1,6 kg |
| Brutogewicht ca. | 3,0 kg |

Diensten

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-128 |
|-------------------------------------|---------|

Piktogramme

STANDARD



OPTION

