

# KERN RIB 30K-2HM

# KERN

Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening en ijkgoedkeuring [M]



Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,005 kg; 0,01 kg

## Scherm

Scherm cijferhoogte	18 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	325×340×115 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	325×340×405 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	294×225 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Kunststoffen
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Statief hoogte	405 mm
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	33
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 10 min
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
PLU - directe toetsen	10
PLU - totaal	20
Functie voor prijsberekening	✓
Geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	IP65

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Prijsweegschalen

## Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	5 g; 10 g
Weegbereik [Max]	15 kg; 30 kg
Aantal weegbereiken	2
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg
Minimumgewicht [Min]	0,1 kg; 0,2 kg
Reproducibilidat	0,005 kg; 0,01 kg
Linearisatie	± 0,005 kg; 0,01 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	30 kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	30 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	30 kg
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

# KERN RIB 30K-2HM



Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening en ijkgoedkeuring [M]

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	6 V, 4 Ah
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	40 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	80 h
Batterij	geen batterij

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	450×400×210 mm
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	6 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

