

# KERN RIB 6K-3M



Balance poids-prix robuste avec mémoire importante d'articles, utilisation conviviale et approbation d'homologation [M]



## Catégorie

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Marque               | KERN                 |
| Catégorie de produit | Balances d'industrie |
| Groupe de produit    | Balances poids-prix  |

## Système de mesure

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lecture [d]                                               | 1 g; 2 g                           |
| Portée [Max]                                              | 3 kg; 6 kg                         |
| Nombre de portée                                          | 2                                  |
| Charge excentrée à 1/3 [Max]                              | 0,005 kg; 0,01 kg                  |
| Poids minimal [Min]                                       | 0,02 kg; 0,04 kg                   |
| Reproductibilité                                          | 0,001 kg; 0,002 kg                 |
| Linéarité                                                 | ± 0,001 kg; 0,002 kg               |
| Système de pesée                                          | Jauge de contrainte                |
| Résolution                                                | 3.000, 3.000                       |
| Plage de tare                                             | 6 kg                               |
| Unités de mesure                                          | kg                                 |
| Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité) | kg                                 |
| Unité pré-réglée                                          | kg                                 |
| Temps de stabilisation                                    | 2 s                                |
| Temps de préchauffage                                     | 10 min; 10 min                     |
| Possibilités d'ajustage                                   | Ajustement avec poids externe      |
| Poids de réglage recommandé                               | 5 kg (F2); 1 kg (F2)               |
| Points d'ajustage possibles                               | 6 kg                               |
| Cellule de pesée type de construction                     | aluminium IP65 revêtement silicone |

## Homologation

|          |   |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Possibilité d'évaluation de la conformité en usine     | ✓                  |
| Approbation de modèle pour évaluation de la conformité | ✓                  |
| Classe de précision                                    | III                |
| Échelon de vérification [e]                            | 0,001 kg; 0,002 kg |

## Écran

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Écran hauteur de chiffres | 18 mm |
| Écran rétroéclairage      | oui   |

## Forme de construction

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H)               | 325×340×115 mm |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 325×340×115 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P)        | 294×225 mm     |
| Matériau boîtier                         | plastique      |
| Matériau boîtier de l'écran              | Plastiques     |
| Matériau plateau de pesée                | inox           |
| Matériau plateforme                      | Plastiques     |
| Matériau capteur(s) de charge            | aluminium      |
| Vis de nivellement réglables             | ✓              |

## Fonctions

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nombre de touches pour l'utilisation                         | 33                      |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 3 min off 5 min 10 min  |
| Fonction de tare                                             | manuellement (une fois) |
| PLU - touches directes                                       | 10                      |
| PLU - total                                                  | 20                      |
| Fonction de calcul des prix                                  | ✓                       |
| Fonction mémoire                                             | ✓                       |
| Pesage de charges suspendues                                 | Non                     |
| Protection IP - capteur de charge                            | IP65                    |

## Alimentation en énergie

|                                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]                   | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]                       | 12 V, 1000 mA                       |
| Bloc d'alimentation type                                                   | Bloc d'alimentation                 |
| Bloc d'alimentation fourni                                                 | Unité d'alimentation électrique     |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO UK CH                          |

# KERN RIB 6K-3M



Balance poids-prix robuste avec mémoire importante d'articles, utilisation conviviale et approbation d'homologation [M]

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option

EURO AUS UK US CH

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Batterie en option                       | Batterie en option - interne |
| Batterie                                 | 6 V, 4 Ah                    |
| Batterie temps de chargement             | 14 h                         |
| Batterie autonomie - avec rétroéclairage | 40 h                         |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 80 h                         |
| Pile                                     | pas de pile                  |

## Conditions environnementales

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Humidité atmosphérique [Min] | 0 %    |
| Humidité atmosphérique [Max] | 80 %   |
| Température ambiante [Min]   | -10 °C |
| Température ambiante [Max]   | 40 °C  |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 380×380×155 mm   |
| Poids net env.               | 3,2 kg           |
| Poids brut env.              | 4,6 kg           |

## Services

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation | 961-248 |
| Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)       | 965-228 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS                    | 963-128 |
| Numéro d'article pour certificat de conformité            | 969-517 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

