

# KERN RPB 15K2DM

# KERN

Winkelweegschaal met geheugenplaatsen voor 10 artikelrijzen - nu met checkout-dialog 06



Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,002 kg; 0,005 kg

## Scherm

Scherm cijferhoogte	15 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	283×318×100,3 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	283×318×110,3 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	204×263 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	20
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
PLU - totaal	10
Functie voor prijsberekening	✓
Geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - complete unit	-

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	12 h

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Prijsweegschalen

## Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	2 g; 5 g
Weegbereik [Max]	6 kg; 15 kg
Aantal weegbereiken	2
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,01 kg; 0,025 kg
Minimumgewicht [Min]	0,04 kg
Reproducibilidad	0,002 kg; 0,005 kg
Linearisatie	± 0,006 kg; 0,015 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	-14,995 kg
Eenheden	kg g
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	1 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	15 kg (M1)
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	6.000
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	6.000
Weegcel type	Tscale BX6

## Approval

CE-teken ✓

imLab



www.imlab.eu - info@imlab.eu



+33(0)3 20 55 19 11



+32(0)16 73 55 72

# KERN RPB 15K2DM



Winkelweegschaal met geheugenplaatsen voor 10 artikelprijzen – nu met checkout-dialogo 06

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	60 h
Batterij	geen batterij

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	510×342×196 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

