

# KERN RPB 3K3DM

# KERN

Winkelweegschaal met geheugenplaatsen voor 10 artikelrijzen - nu met checkout-dialog 06



Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,5 g; 1 g

<b>Scherms</b>	
Scherms cijferhoogte	15 mm
Scherms achtergrondverlichting	✓

<b>Ontwerp</b>	
Afmetingen behuizing (BxDxH)	283x318x100,3 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	283x318x110,3 mm
Afmetingen weegoppervlak (BxD)	204x263 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

<b>Functies</b>	
Aantal toetsen voor bediening	20
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
PLU - totaal	10
Functie voor prijsberekening	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - complete unit	-

<b>Stroomvoorziening</b>	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu	6 V, 3.2 Ah
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h

<b>Categorie</b>	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Prijsweegschalen

<b>Meetsysteem</b>	
Afreesbaarheid [d]	0,5 g; 1 g
Weegbereik [Max]	1500 g; 3000 g
Aantal weegbereiken	2
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	5 g; 10 g
Minimumgewicht [Min]	10 g
Reproducibilidad	1 g; 2 g
Linearisatie	± 3 g; 6 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000, 3.000
Eenheden	g
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	1 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3 kg (M1)
Weegcel type	Tscale BX6

<b>Approval</b>	
CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓

# KERN RPB 3K3DM



Winkelweegschaal met geheugenplaatsen voor 10 artikelprijzen – nu met checkout-dialogo 06

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	60 h
Batterij	geen batterij

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	510×342×196 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	4,6 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-227
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

