

KERN SD 500N100



Banc d'essai manuel pour contrôle des ressorts en traction et en compression, version intermédiaire à 500 N



Fonctions

Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓
Fonction statistique	✓
Mesure de longueur - position à zéro	✓
Fonction de valeur limite	✓

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] 220 V AC, 50 Hz

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 230 V AC, 50 Hz

Bloc d'alimentation type Bloc d'alimentation intégré

Bloc d'alimentation fourni Unité d'alimentation électrique

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison EURO

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option UK CH

Conditions environnementales

Température ambiante [Min] 0 °C

Température ambiante [Max] 40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 2 d

Mode de livraison Transporteur

Dimensions emballage (L×P×H) 400×360×620 mm

Poids net env. 22 kg

Poids brut env. 30 kg

Poids d'expédition 29 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-2610

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Bancs d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai manuel

Système de mesure

Lecture force [d] (N)	0,1 N
Plage de mesure [Max] (N)	500 N
Longueur mesurable [Max]	10 cm
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Unités de mesure	kg N lbf
Unité prééglée	N

Homologation

Sigle CE ✓

Écran

Écran hauteur de chiffres 10 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	235×300×620 mm
Dimensions (L×P×H)	235×300×620 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	235×300×620 mm
Matériau boîtier	métal, laqué
Hauteur de la chambre de mesure [Max]	100 mm

Course de déplacement avec mouvement de levier / déclencher [Max] 100 mm

KERN SD 500N100



Banc d'essai manuel pour contrôle des ressorts en traction et en compression, version intermédiaire à 500 N

Piktogramme

STANDARD



OPTION

