

# KERN SD 500N100



Handmatige testinstallatie voor de trek- en druktests van veren, middelgrote bouwvorm tot 500 N



Peak-functie	✓
Statistiekfunctie	✓
Lengtemeting - nulstelling	✓
Grenswaardefunctie	✓

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK CH

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	400×360×620 mm
Nettogewicht ca.	22 kg
Brutogewicht ca.	30 kg
Verzendgewicht	29 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-2610
---------------------------------------	----------

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallaties
Productgroep	Handmatige testinstallatie

## Meetsysteem

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	0,1 N
Meetbereik [Max] (N)	500 N
Meetbare lengte [Max]	10 cm
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Eenheden	kg N lbf
Vooraf ingestelde eenheid	N

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	10 mm
---------------------	-------

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	235×300×620 mm
Afmetingen (B×D×H)	235×300×620 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	235×300×620 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Hoogte meetruimte [Max]	100 mm
Verplaatsingsweg met hendelbeweging / release [Max]	100 mm

## Functies

Hold-functie	✓
--------------	---