

KERN SFB 50K5HIP

KERN

Roestvrijstalen platformweegschaal met beschermingsklasse IP65/IP67 en verhoogde aflezing



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Food (keuken/RVS/ IP65...68-bescherming)

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	5 g
Weegbereik [Max]	50 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 kg
Reproducibilidad	0,005 kg
Linearisatie	± 0,005 kg
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Resolutie	10.000
Tarrabereik	-50 kg
Eenheden	kg g lb Hj, tJ lb:oz
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 kg (M1)
Weegcel type	edelstaal IP67 met siliconen coating
Weegcel verbinding	6-draads

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm cijferhoogte	52 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	266×165×96 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×240×105 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	300×400×395 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×240 mm
Materiaal displaybehuizing	Edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Statief hoogte	200 mm
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	0 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	30 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off 5 min 30 min 15 min 3 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 (optioneel, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele, factory) analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP67

KERN SFB 50K5HIP



Roestvrijstalen platformweegschaal met beschermingsklasse IP65/IP67 en verhoogde aflezing

Bescherming IP - plateau geen IP-beveiliging

Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid 10, 20, 50, 100, 200

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 110 V - 230 V AC

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Batterij & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO AUS UK US CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO UK US

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 20 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 35 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 10 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 95 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (BxDxH) 695x415x225 mm

Nettogewicht ca. 8 kg

Brutogewicht ca. 10 kg

Verzendgewicht 13 kg

UN-nummer (gevaarlijke stof) 2800

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

