

KERN SO 200K

Photomètre pour une mesure précise jusqu'à 200 000 lux

KERN



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Environnement/Sécurité au travail
Groupe de produit	Photomètre

Système de mesure

Lecture éclairage [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Plage de mesure [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Tolérance (% de [Max])	5%
Unités de mesure	lx fc
Tête de mesure fréquence de mesure	2 Hz
Sonomètre type de capteur	Diode en silicone

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran hauteur de chiffres	16 mm
---------------------------	-------

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	160×72×40 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	100×55×25 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Longueur de câble	1 m

Fonctions

Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Pile
Pile	9 V bloc

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	205×165×55 mm
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,57 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-190
--	---------

Piktogramme

STANDARD



OPTION

