

# KERN SO 200K

Lichtmeetinstrument voor precieze lichtmetingen tot 200.000 lux

# KERN



## Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	9 V Block

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	205x165x55 mm
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,57 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-190
---------------------------------------	---------

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Lichtmeetinstrument

## Meetsysteem

Afreesbaarheid verlichting [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Meetbereik [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Tolerantie (% van [Max])	5%
Eenheden	lx fc
Meetkop meetfrequentie	2 Hz
Geluidsmeter sensortype	Siliconen diode

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	16 mm
---------------------	-------

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	160x72x40 mm
Afmetingen behuizing (BxDxH)	100x55x25 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Kabellengte	1 m

## Functies

Hold-functie	✓
Peak-functie	✓