

KERN SW 1000

KERN

Professionele klasse I en II geluidsniveaumeter in topkwaliteit



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Geluidsniveaumeter

Meetsysteem

Aflesbaarheid geluid [d] (dB)	0,1 dB
Geluidsniveau [Min] (db)	20 dB
Geluidsniveau [Max] (db)	134 dB
Frequentiegebied [Min]	10 Hz
Frequentiegebied [Max]	20 kHz
Eenheden	dB
Geluidsniveau meetmodi	Lp Leq Ln Lcpeak
Geluidsniveau opnamemodi	A C Z B
Geluidsmeter klasse	Klasse 1
Microfoon gevoeligheid	50 mV/Pa

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	210×80×40 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	340×80×40 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen

Functies

Hold-functie	✓
Sinal analógico	✓
Peak-functie	✓

Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	10 h

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	405×305×100 mm
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	2,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-281
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-281

Piktogramme

STANDARD



OPTION

