

KERN TN 60-0.01EE

KERN

Handmeter voor het meten van de materiaaldikte volgens de echo-echo-procedure



Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	150×74×32 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Kabellengte	0,9 m

Functies

Statistiekfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	USB-Device

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	2×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending


Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	320×250×85 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,6 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-113
---------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Materiaaldiktemeter
Productgroep	Materiaaldiktemeter Echo-Echo-methode

Meetsysteem

Aflesbaarheid materiaaldikte [d] (mm)	0,01 mm
Materiaaldikte echo - pols [Min] (mm)	0,65 mm
Materiaaldikte echo - pols [Max] (mm)	600 mm
Materiaaldikte echo - echo [Min] (mm)	3 mm
Materiaaldikte echo - echo [Max] (mm)	60 mm
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Eenheden	mm inch
Meetkop meetfrequentie	5 MHz
Meetkop diameter	10 mm
Geluidssnelheid - [Min] (m/s)	1000 m/s
Geluidssnelheid - [Max] (m/s)	9999 m/s

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	14 mm
---------------------	-------

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×74×32 mm
Afmetingen (B×D×H)	150×74×32 mm