

# KERN TVL 500FHS71



De praktische all-in-one pakketten voor snel en ongecompliceerd testen



Lengtemeting - nulstelling	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 400 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Accu oplaadtijd	4 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	10 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	12 h

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	570x275x300 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	11 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-161
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-261
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/ drukkracht)	961-361

## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeters

## Meetsysteem

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,1 N
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%
Meetbereik [Max] (N)	500 N
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Vooraf ingestelde eenheid	N
Meetkop meetfrequentie	2 kHz
Krachtrichtingen	trek druk

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	10 mm
Scherm reversibel	✓

## Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	230x66x36 mm
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Verplaatsingsweg [Max]	230 mm

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	1 - 60 min
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓


# KERN TVL 500FHS71



De praktische all-in-one pakketten voor snel en ongecompliceerd testen

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

