

# KERN TVL-XLS



Banc d'essai manuel pour la mesure ultraprécise des forces de traction et de compression, avec mesure de longueur digital



## Piktogramme

### STANDARD



### Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Bancs d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai manuel

### Système de mesure

Protection de surcharge (% de [Max])	150%
Plage de mesure [Max] (N)	500 N
Longueur mesurable [Max]	54 cm
Directions de force	traction compression

### Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	200×300×800 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	200×300×800 mm
Matériau	métal, laqué
Matériau boîtier	métal, laqué
Force générée [Max]	500 N

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	200×300×800 mm
Poids net env.	12 kg
Poids brut env.	14 kg