

# KERN TVL-XLS



Handmatige testinstallatie voor zeer nauwkeurige trek- en drukkrachtmetingen, met lengtemeting



## Piktogramme

### STANDARD



### Categorie

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Merk             | Sauter                     |
| Productcategorie | Testinstallaties           |
| Productgroep     | Handmatige testinstallatie |

### Meetsysteem

|   |           |
|---|-----------|
| Overbelastingsbeveiliging (% van [Max]) | 150%      |
| Meetbereik [Max] (N)                    | 500 N     |
| Meetbare lengte [Max]                   | 54 cm     |
| Krachtrichtingen                        | trek druk |

### Ontwerp

|  |                |
|--|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)           | 200×300×800 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 200×300×800 mm |
| Materiaal                              | metaal, gelakt |
| Materiaal behuizing                    | metaal, gelakt |
| Geproduceerde kracht [Max]             | 500 N          |

### Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Aflesbaarheid kracht [d] (N)  | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 200×300×800 mm |
| Nettogewicht ca.              | 12 kg          |
| Brutogewicht ca.              | 14 kg          |