

# KERN TVL-XL



Kit d'extension pour SAUTER TVL



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Bancs d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai manuel

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	35×110×344 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	35×110×344 mm
Matériau	métal, laqué
Matériau boîtier	métal, laqué
Force générée [Max]	500 N
Hauteur de la chambre de mesure [Max]	450 mm
Course de déplacement [Max]	230 mm

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	360×235×165 mm
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,0 kg
Poids d'expédition	14 kg

## Piktogramme

STANDARD

