

KERN TVL-XL

Uitbreidingsset voor SAUTER TVL

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallaties
Productgroep	Handmatige testinstallatie

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	35×110×344 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	35×110×344 mm
Materiaal	metaal, gelakt
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Hoogte meetruimte [Max]	450 mm
Verplaatsingsweg [Max]	230 mm

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	360×235×165 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,0 kg
Verzendgewicht	14 kg

Piktogramme

STANDARD

