

KERN TVO 500N300

KERN

Robuuste premium-testinstallatie voor laboratoriumtoepassingen



Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 230 V AC, 50 Hz

Plug-in voedingseenheid type Ingebouwde voedingseenheid

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 2 d

Verzendmethode Expeditie

Afmetingen verpakking (BxDxH) 700x500x350 mm

Nettogewicht ca. 28 kg

Brutogewicht ca. 34 kg

Verzendgewicht 38 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallaties
Productgroep	Gemotoriseerde testinstallati

Approval

CE-teken ✓

Scherm

Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte	14 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH)	570x428x236 mm
Afmetingen (BxDxH)	570x428x236 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	570x428x236 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Verplaatsingsweg [Max]	270 mm
Bewegingssnelheid [Min]	15 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	300 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	2%

Functies

Herhaalfunctie ✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 230 V AC, 50 Hz